



MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	9 mm
Beszúrás előtolás f	3,6 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrás f	0,02 - 0,05 mm/ford,
Axiális beszúrás előtolás f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Lapkaméret \varnothing d	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Sorozat	MINCUT
Gyártó jelölése	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka