



DOVEIQGRIP THD készár, jobbos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 32/16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Árucikk kategória	26D

Leírás

Kivitel:

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

HBH	8 mm
Beszúrási szélesség w	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Szárméret	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Gyártó jelölése	THDR 3232-16T40-IQ
Kinyúlási hossz	40 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés