

**DOVEIQGRIP THD készár, balos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 40/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Árucikk kategória	26D

Leírás**Kivitel:**

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Szárméret	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Beszúrási szélesség w	16 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
Gyártó jelölése	THDL 4040-16T50-IQ
Kinyúlási hossz	50 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

