



Konnektor elosztó túlfeszültség védelemmel, Csatlakozó aljzatok száma:



Rendelési adatok

Rendelés száma	081168
GTIN	4007123251490
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

Rendkívül törésálló ház a védetten elhelyezett kapcsolóval szemben található kábelbemenettel az egyszerű kezelés érdekében, valamint kiegészítő felakasztó eszközzel. **A túlfeszültség elleni védelem** (13000 A) megakadályozza a csatlakoztatott készülékek meghibásodását káros túlfeszültségek esetén.

F, B, PL és CZ országok csatlakozó aljzataival.

Kábelhossz: 2,5 m

Műszaki leírás

Országok	F; B; PL; CZ
Névleges teljesítmény letekerve	3500 W
Be- / kikapcsoló	igen
Max. garantált túlfeszültség védelem	13000 A
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	E
Csatlakozó aljzatok száma	8
Elosztó hossza	630 mm
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H05VV-F

Kábelhossz	2,5 m
Termék fajtája	Dugaszolóaljzat-elosztó