

HOLEX**Fóliaszalag 150×2500 mm, Rozsdamentes acél, Vastagság: 0,04mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478720 0,04
GTIN	4067263105350
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Ez a precíziós idomszer-szalag jól letekerhetően műanyag dobozokban tárolható (könnyen kivehető). Az egyes dobozok blokká kapcsolhatóak össze, helykímélő módon egymásra helyezhetőek és védik az anyagot a szennyeződéstől.

Rozsdamentes – Rozsda és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4301, hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tűrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyházag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Műszaki leírás

Vastagság	0,04 mm
Hibahatár	±3 µm
Alapanyag	Rozsdamentes és saválló nemesacél
Fóliahossz	2500 mm
Fóliaszélesség	150 mm
Terméknév attribútum	Rozsdamentes acél

Termék fajtája

Fóliaszalag