

HOLEX**Fóliaszalag 150×2500 mm, Rozsdamentes acél, Vastagság: 0,09mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 478720 0,09 |
| GTIN | 4067263105398 |
| Árucikk kategória | 42H |

Leírás**Kivitel:**

Ez a precíziós idomszer-szalag jól letekerhetően műanyag dobozokban tárolható (könnyen kivehető). Az egyes dobozok blokká kapcsolhatóak össze, helykímélő módon egymásra helyezhetőek és védik az anyagot a szennyeződéstől.

Rozsdamentes – Rozsda és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4301, hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tűrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyházag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hibahatár | ±4 µm |
| Alapanyag | Rozsdamentes és saválló nemesacél |
| Vastagság | 0,09 mm |
| Fóliahossz | 2500 mm |
| Fóliaszélesség | 150 mm |
| Terméknév attribútum | Rozsdamentes acél |

Termék fajtája

Fóliaszalag