

Garant**SNHX 1205 semleges, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha a_e max. a_p horonyszélességhez: 10; 14 mm

Minőség: HU7710

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Leélezési szélesség: 0,3 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Típus	ALU
Leélezési szélesség	0,3 mm
Minőség	HU7710
Váltólapka ISO kód	SNHX 1205
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	5,4 mm
a_p horonyszélességhez	10; 14 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz