

# Yale

## Homlokkerekes csigasor Yalelift 360°, Teherbírás: 3t



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086025 3
GTIN	4025092930901
Árucikk kategória	08X

### Leírás

#### Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

A 360°-ban elforgatható kézi láncvezető bármely helyzetben lehetővé teszi a használatot. Nehéz felhasználásra tervezve. Megfelel a legújabb európai biztonsági előírásoknak. A kezelőnek ezután nem kell a teher veszélyzónájában dolgoznia.

#### Figyelem:

**Teherbírás maximum 20 t, lánctartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.**

Integrált futóműves kivitel, horganyzott kivitel és ATEX külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Teherbírás	3000 kg
Teherbírás t	3 t
Normál emelési magasság	3 m
Láncágak száma	1

Emelőerő névleges terhelésnél	38 daN
Súly	34 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor