

Yale

Elektromos láncos emelő CPV VEGO, Típus: 1-4



Rendelési adatok

Rendelés száma	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Elektromos láncos emelő **teheremelő horoggal** robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített **végállás kapcsoló** meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50% egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségű osztállyal, motorok IP55.

Figyelem:

Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Normál emelési magasság	3 m
Teherbírás	1000 kg
Hajtóműcsoport FEM/ISO szerint	1AM
Automatikus végső lekapcsolás	igen

Beállítható megcsúszó tengelykapcsoló	igen
Típus	1-4
Láncágak száma	2
Teherbírás t	1 t
Emelési sebesség	4 m/min
Súly	28 kg
Termék fajtája	Láncos emelő