

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215654 ST1400
GTIN	4045197673718
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Sarokrádiusz: 0,2 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 060202 ER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		