

Garant**Sarokmaró 90° Rövid, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kinyúlási hossz L_1	44 mm
Vágóélek száma Z	2

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219811
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219812