

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215641 ST900
GTIN	4045197673671
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\max} = 4 \text{ mm}$.

Sarokrádiusz: 2 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Műszaki leírás

Típus	ST900
Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 060220 ER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	340 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		