

Garant**APMT 060204 ER, HB7730, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215672 GG
GTIN	4045197601506
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,08 mm

Műszaki leírás

Típus	GG
Előtolás f_z / fog	0,08 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 060204 ER
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	250 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		