

**Garant****HiPer-Drill fej h7, HB7630, Ø D: 27,75 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231650 27,75
GTIN	4045197640628
Árucikk kategória	21M

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszerszáma érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 27 mm

Előtolás f INOX-ban  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,28 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Szerszám Ø D	27 mm
Ø D	27,75 mm
Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/ford,
Cserék / élek száma	1

Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

---

## Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 15IP	231999 15IP
-------------------------------	-------------