

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 12/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212087 12/3
GTIN	4045197549594
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₂	11,75 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	20 mm
Vágóél Ø D _c	12 mm
Felfogó menet M	M8
Ø D ₃	7 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Vágóélek száma Z	3

belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	5,72 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Interpolációs marás a_p	1,1 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	3,5 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802