

Garant**XDHW 10T310, HB7720, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.Előtolás f_z : 0,2 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z	0,2 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Váltólapka ISO kód	XDHW 10T310
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	130 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	100 m/min	H
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	500 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		