

Yale

Tartóheveder, 2 darabos, racsnival és hegyes horoggal, Hossz: 10m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086120 10
GTIN	4025092352444
Árucikk kategória	08Z

Leírás

Kivitel:

Extra erős és csekély tágulású poliészter szalagok tartós PU-bevonattal (EN 12195-2). Robusztus, korrózióálló, egyszerűen kezelhető racsnik és hegyes horgok.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek **leszorítására, rögzítésére** és **összeszorítására** műhelyben és a szállítási biztosítóként.

Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

Műszaki leírás

Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN)	300 daN
Maximális tartóerő LC	2000 daN
Szabvány	EN12195-2
Hossz	10 m
Hevederszélesség	50 mm
Termék fajtája	Tartóheveder