

**Garant****Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212100 16
GTIN	4045197192448
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Felfogó menet M	M8
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	23 mm
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm

Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	7,21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,89 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerék
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803