

**Garant****Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212100 25
GTIN	4045197193599
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Felfogó menet M	M12
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
$\varnothing D_3$	18 mm

Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	16,21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,73 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2