

**Garant****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219812