

**Garant****APFT 160408 PDTR, HB7720, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Lapvastagság: 4,76 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,14 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Előtolás $f_z$ / fog	0,14 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APFT 160408 PDTR
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	4,76 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		