

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Lapvastagság: 4,76 mm

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	APEX 160404 PDFR
Minőség	HB7510
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	4,76 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	350 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		