

Garant**Élletörő maró, furattal, γ szög: 15fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215795 15
GTIN	4045197383211
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Legnagyobb $\varnothing D_1$	70 mm
Legkisebb $\varnothing D$	17 mm
Effektív élék száma Z_{eff}	3
Felfogó furat \varnothing	22 mm
γ szög	15 fok
Elérhető leélezési szélesség b	27 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Elérhető leélezési magasság h	7 mm

Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	52 mm
Elérhető leélezési hossz l	27,5 mm
Fogankénti előtolás h_{max} -nál	0,4 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814