

**Garant****Másolómaró 0° negatív, Weldon szár, Ø D: 25Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212105 25L
GTIN	4045197192547
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	70 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	180 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	48 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,22 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	12,45 mm
Interpolációs marás $a_p$	2 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 - 30 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerék
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8