

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vágóél Ø D _c	66 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219812
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP