

**APKT 1604PDER-45, X500, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Árucikk kategória	28F

**Leírás****Figyelem:**

Ezeket a váltólapkákat **csak a 229908 sz. csavarral (15 IP; 5,0 Nm)** használja.  $r \geq 3,2$  mm váltólapkáknak a 215705, 215710, 215715 és 215717 sz. tartókon való használatához módosítani kell a lapkafészket.

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	APKT 1604PDER-45
Minőség	X500
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		