

**Garant****APMX 16..08 PDTR, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Lapvastagság: 5,76 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

**Műszaki leírás**

Hozzávaló tartó	AP..1604
Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APMX 16..08 PDTR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	185 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		