

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212135 35/5
GTIN	4045197192745
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

Műszaki leírás

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vágóél Ø D _c	35 mm
Ø D ₃	25 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Teljes hossz L _{ges}	42 mm
Felfogó menet M	M16
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)

Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	22,45 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,79 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP