

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212125 52/7
GTIN	4045197192615
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Ø D ₃	42 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D _c	52 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	39,45 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,02 fok
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8