

**Sarokmaró 90° 5720VZ16, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220803 80/5
GTIN	4059782501713
Árucikk kategória	28R

Leírás**Kivitel:**

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	16 mm
Vágóél Ø D_c	80 mm
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	70,5 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,03 fok
Interpolációs marás a_p	4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------