

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 24/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212155 24/2
GTIN	4045197192844
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm.$

Műszaki leírás

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Ø D ₃	12 mm
Vágóél Ø D _c	24 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Felfogó menet M	M12

Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	8,94 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	36 mm
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	5,37 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	46 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805