

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212182 ST900
GTIN	4045197554161
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,15 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 0501 MOTN

Típus: ST900

Műszaki leírás

Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	RDHX 0501 MOTN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7525
Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	380 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		