



Sarokmaró 90° 5720VZ16, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	220806 32/3
GTIN	2050002058347
Árucikk kategória	28R

Leírás

Kivitel:

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	32 mm
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Felfogó menet M	M16
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	22,5 mm
Interpolációs marás a_p	4 mm
Interpolációs marás Ø D_{\min}	48 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	6,35 fok
Interpolációs marás Ø D_{\max}	62 mm

Ø D ₃	16 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------