

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212165 66/5
GTIN	4045197406804
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Műszaki leírás

Biztosító alátét készlet	219955
Ø D ₃	50 mm

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1604
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	116 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	45,92 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,4 fok
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Biztosító alátét készlet 10 darabos	219955
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
	211750 5,7

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
5,7 Nm
