

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215800 20/2
GTIN	4045197133151
Árucikk kategória	210

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	90 mm
Szár Ø D_s h6	20 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	14,85 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	37 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,96 fok
$\varnothing D_3$	17 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2