

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215800 25/4
GTIN	4045197133182
Árucikk kategória	210

Leírás**Felhasználás:****Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	49 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Teljes hossz L_{ges}	105 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	19,85 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	47 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,72 fok
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2