

**Garant****RDEX 0702 MOSN, HB7535, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212220 INOX
GTIN	4045197303516
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

## Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	RDEX 0702 MOSN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7535
Előtolás $f_z$ / fog	0,18 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	175 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	175 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		