

Garant**Élletörő maró, furattal, γ szög: 75fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215795 75
GTIN	4045197383259
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat \emptyset	16 mm
Legkisebb \emptyset D	19 mm
Teljes hossz L_{ges}	60 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
γ szög	75 fok
Elérhető leélezési szélesség b	7 mm
Elérhető leélezési hossz l	27,5 mm
Elérhető leélezési magasság h	27 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Legnagyobb \emptyset D ₁	33 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003

Fogankénti előtolás h_{\max} -nál	0,11 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2