

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

**Figyelem:**

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

Lapvastagság: 3,55 mm

Sarokrádiusz: 0,5 mm

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,5 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100305 TR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,55 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		