

**Garant****CC.T 060204, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 060204 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz