

HOLEX®
DNMG 150604 10 darabos készlet, Minőség: HBX130

Rendelési adatok

Rendelés száma	250806 HBX130
GTIN	4045197663573
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150604 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MM
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergálás
Sorozat	Esztergálás
Sorozat	QuickTurn esztergálás
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes