

**HOLEX®****DNMG 150608 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250807 HBX020
GTIN	4045197663597
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DNMG 150608 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 5 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	PM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergálás
Sorozat	Esztergálás
Sorozat	QuickTurn esztergálás
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes