

Garant**Digitális finomállítású fej HW, Csatlakozás: HW40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 237602 HW40 |
| GTIN | 4045197816627 |
| Árucikk kategória | 29W |

Leírás**Kivitel:**

Fogásvételi pontosság 0,001 mm az Ø-nél a 237601 sz. kijelző egységgel.

Felhasználás:

Elsősorban a 237695 – 237698 sz. váltólapkával.

A 237651 – 237656 sz. befogóval.

Figyelem:

237604 sz. 2 méretű váltólapka tartó a 104,9 – 134,1 Ø tartományra való bővítéshez.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Hasznos hossz L ₁ | 75 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CC..0602.. |
| Csatlakozás | HW40 |
| Váltólapka csavar | 237606 1. méret |
| Orsótartomány Ø | 50,9 - 67,1 mm |
| belső hűtés | igen |

Termék fajtája

Kiesztergáló szerszám