

**CCMT 09T302, Minőség: CA525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CC.T 09T302 CA525 Minőség: CA525  
Forgácstörő: GK  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Minőség	CA525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz