

**KOMET® alaptest, 8×D, Ø DC: 65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236654 65
GTIN	4047109096004
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
- Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
- ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	640 mm
Hozzávaló fúrókorona	65 - 71 mm
Alaptest Ø d_1	63,5 mm
Hasznos hossz L_1	560 mm
ABS® szár Ø D_s	80 mm
Névleges Ø D	65
Váltólapkás fúró furatmélység max.	8×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

