


**DNMG 150616, Minőség: CA510**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250894 CA510
GTIN	4960664698387
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150616 CA510 Minőség: CA510  
 Forgácstörő: PH  
 Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
 Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység $a_p$	1 - 5 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Forgácstörő	PH
Minőség	CA510

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz