

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/08mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Lapkaméret	8 mm
Alátétlapka	259031 40
Rugó készlet	259044 2
Kés ISO kódja	PWLNRL 1616H08
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szárméret	16 mm
Könyökemelő	259015 2
Rugós csap készlet	259047 2
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500