

**KOMET® alaptest, 6×D, Ø DC: 46mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236652 46
GTIN	4047109095946
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 6×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	80 mm
Hozzávaló fúrókorona	46 - 54 mm
Alaptest Ø d ₁	44,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	375 mm
Hasznos hossz L ₁	310 mm
Névleges Ø D	46
Váltólapkás fúró furatmélység max.	6×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

