

 **KOMET****KOMET® alaptest, 6×D, Ø DC: 55mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236652 55
GTIN	4047109095953
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 6×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	80 mm
Alaptest Ø d ₁	53,5 mm
Hozzávaló fúrókorona	55 - 64 mm
Hasznos hossz L ₁	370 mm
Teljes hossz L _{ges}	435 mm
Névleges Ø D	55
Váltólapkás fúró furatmélység max.	6×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

