

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugó készlet	259044 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	21 mm
Könyökemelő	259015 2
Alátétlapka	259031 40
Könyökemelő csavar	259018 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Kés ISO kódja	PWLNLR/L 2525M08
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	8 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Rugós csap készlet	259047 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 40	259031 40
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500